



TORINCAB2 s.r.l.

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA:
Via DRUBIAGLIO 6/17
10040 Frazione RIVERA – ALMESE (TO)
TEL. (0039) 0119352688
FAX. (0039) 0119352838

Cap. Soc. € 10.000,00
Isc. al Reg. delle Imp. di Torino N. 05655530011
Partita IVA e Cod. Fisc. 05655530011
E-mail: info@torincab2.com
Sito: www.torincab2.com

NUOVA CABINA RIBASSATA “COMPACT” PER SERIE:

SAME

DORADO “S”

70 – 75 – 90 - 100



CARATTERISTICHE TECNICHE CABINA:

Nuova cabina ribassata da applicare su trattori frutteto-vigneto per lavorazioni speciali. Presenta: nuovo profilo curvilineo con cristallo parabrezza e porte a giorno laterali ad incasso; gruppo condizionatore cabina con potenza di erogazione aria fredda all'interno dell'abitacolo raddoppiata rispetto alla versione precedente; gruppo condizionatore parte in cabina ispezionabile in campo in pochi secondi, grazie al cupolotto posteriore di chiusura apribile e ribaltabile tramite cerniere per l'apertura a compasso e pomello svitabile a mano libera senza l'utilizzo di attrezzi (tale sistema consente di smontare in pochi secondi i 2 filtri ai carboni attivi / filtri carta per polvere presenti per la pulizia o la sostituzione degli stessi). La cabina è dotata di cristallo lunotto posteriore apribile regolato da molle a gas, ha la possibilità di essere smontata e montata in maniera rapida grazie all'attacco diretto su trattore tramite l'utilizzo di 4 viti senza l'applicazione di carterini o dotazioni aggiunte. A richiesta gli impianti di aria condizionata o la sola ventilazione/riscaldamento possono essere collegati al motore con sganci rapidi che permettono lo smontaggio rapido senza la dispersione di gas/liquidi.

Larghezza massima al tetto: **72cm**

Altezza massima al tetto da terra su trattore con gommatura 380/70 R.20: **190cm**



N°2 Filtri ai carboni attivi, posizionati tramite pomelli svitabili a mano libera.



Cupolotto in ABS posteriore apribile tramite cerniere e pomello di chiusura svitabile a mano libera con asta di sostegno in posizione aperta

Zona chiusura vano condizionatore smontabile per ispezione e pulizia tramite pomelli svitabili a mano libera



Cristallo Lunotto posteriore apribile regolato da molle a gas